










# Das neue Lieferprogramm von LOMO

Die bisherige Bezeichnung „BIOLAM“ wurde durch die Bezeichnung „Multiscope“ ersetzt!  
Ebenso wurde das Lytkarino-Fabrikat „MBS-10“ übernommen und als „SF-100“ vertrieben.

Gruppe / Modell	Aussehen	Beschreibung	Kontrast-Technik
<a href="#">MULTISCOPE™ MMH3-BF</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monokularer Kopf</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb</li> <li>• I™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 3 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 1 ESW Serie Okular</li> <li>• Streu- und</li> <li>• Blaufilter</li> </ul>	Hellfeld
<a href="#">MULTISCOPE™ MMH4-BF</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monokularer Kopf</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 4 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 1 ESW Serie Okular</li> <li>• Streu- und Blaufilter</li> </ul>	Hellfeld
<a href="#">MULTISCOPE™ MMH4-PH</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monokularer Kopf</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Phasenkontrast Kondensator</li> <li>• 4 EAP Achromat Objektive</li> <li>• 1 ESW Serie Okular</li> <li>• blaue und grüne Filter</li> </ul>	Phasen Kontrast
<a href="#">MULTISCOPE™ MRH3-POL</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monokularer Kopf</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 3 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 1 ESW Serie Okular</li> <li>• Polarisator und Analysator</li> <li>• Streu- und Blaufilter</li> </ul>	Polarisation

<p><a href="#">MULTISCOPE™ MRH4-POL</a></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monokularer Kopf</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 4 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 1 ESW Serie Okular</li> <li>• Polarisator und Analysator</li> <li>• Streu- und Blaufilter</li> </ul>	<p>Polarisation</p>
<p><a href="#">MULTISCOPE™ BMH4-BF</a></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Binokular</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 4 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 2 ESW Serie Okulare</li> <li>• Streu- und Blaufilter</li> </ul>	<p>Hellfeld</p>
<p><a href="#">MULTISCOPE™ BMH4-PH</a></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Binokular</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Phasenkontrast Kondensator</li> <li>• 4 EAP Achromat Objektive</li> <li>• 2 ESW Serie Okulare</li> <li>• Streu- Grün- und Blaufilter</li> </ul>	<p>Phasen Kontrast</p>
<p><a href="#">MULTISCOPE™ BRH4-POL</a></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Binokular</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 4 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 2 ESW Serie Okulare</li> <li>• Streu- und Blaufilter</li> </ul>	<p>Polarisation</p>
<p><a href="#">MULTISCOPE™ TMH4-BF</a></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinokular Kopf</li> <li>• UniFrame™ Stativ</li> <li>• Grob- und Feintrieb™ Fokussierung</li> <li>• Vierfach Revolver</li> <li>• Hell Kondensator</li> <li>• 4 EAB Achromat Objektive</li> <li>• 2 ESW Serie Okulare</li> <li>• Streu- und Blaufilter</li> </ul>	<p>Hellfeld</p>

<p><b>MULTISCOPE™</b> <b>TMH4-PH</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Trinokular Kopf • UniFrame™ Stativ • Grob- und Feintrieb™ Fokussierung • Vierfach Revolver • Phasenkontrast Kondensator • 4 EAP Achromat Objektive • 2 ESW Serie Okulare • Streu-, Blau- und Grünfilter</li> </ul>	<p>Phasenkontrast</p>
<p><b>MULTISCOPE™</b> <b>TRH4-POL</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Trinokular Kopf • UniFrame™ Stativ • Grob- und Feintrieb™ Fokussierung • Vierfach Revolver • Hell Kondensator • 4 EAB Achromat Objektive • 2 ESW Serie Okulare • Streu- und Blaufilter</li> </ul>	<p>Polarisation</p>
<p><b>SF-100B Stereo</b> <b>Mikroskop</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• • 45 ° geneigter Binokulartubus • Zahnstangen Fokussieranordnung • Großes Metallstativ • 6VAC / 20w Lampe • Hochwertige Achromate; 5 eingebaut • Standard mit einem Paar von 14X und drei 8X Okularen</li> </ul>	
<p><b>SF-100T Stereo</b> <b>Mikroskop</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• • 45 ° geneigter Binokulartubus • Zahnstangen Fokussieranordnung • Großes Metallstativ • 6VAC / 20w Lampe • Hochwertige Achromate; 5 eingebaut • Standard mit einem Paar von 14X und drei 8X Okularen</li> </ul>	
<p><b>SF-100BF Stereo</b> <b>Mikroskop</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• • 45 ° geneigter Binokulartubus • Zahnstangen Fokussieranordnung • Großes Metallstativ • 6VAC / 20w Lampe • Hochwertige Achromate; 5 eingebaut • Standard mit einem Paar von 14X und drei 8X Okularen</li> </ul>	

<p><b>SF-100TF Stereo Mikroskop</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 ° geneigter Binokulartubus • Zahnstangen Fokussieranordnung • Großes Metallstativ • 6VAC / 20w Lampe • Hochwertige Achromate; 5 eingebaut • Standard mit einem Paar von 14X und drei 8X Okularen</li> </ul>	
<p><b>SF-50BS Stereo Mikroskop</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 ° geneigter Binokulartubus • Zahnstangen Fokussieranordnung • Großes Metallstativ • 6VAC / 20w Lampe • Hochwertige Achromate; 5 eingebaut • Standard mit einem Paar von 14X und drei 8X Okularen</li> </ul>	
<p><b>SF-50TS Stereo Mikroskop</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 ° geneigter Binokulartubus • Zahnstangen Fokussieranordnung • Großer Metallstativ • 6VAC / 20w Strahler • Hochwertige Achromate; 5 eingebaut • Standard mit einem Paar von 14X und drei 8X Okularen</li> </ul>	

For more information please contact us at:  
**[LOMO America, Inc.](http://www.lomoamerica.com)**  
**3130 Commercial Ave, Northbrook, IL 60062**  
**Tel.: (847) 215-8800, Fax: (847) 215-9073**  
**E-mail: [info@lomoamerica.com](mailto:info@lomoamerica.com)**